


Крепежен комплект SMBR-8-8/100-S6

Специф. Номер: 538937

FESTO

за закрепване на датчици за цилиндри с канал тип 8, върху кръгли цилиндри с диаметър 8 - 100 mm, температуроустойчив до 150°C.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	8
Конструкция	за T-канал
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Температура на околната среда	-20 ... 120 °C
Тегло на продукта	20 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран високолегирана стомана, неръждаема
Material screws	високолегирана стомана, неръждаема