


Краен изключвател SMEO-8E-ZS-230V-K2,5Q-OE-S6

Специф. Номер: 538990

FESTO

електрически, с Рийд-контакт, за задвижвания със сензорен канал 8,
без комплект за закрепване, с кабел, термоустойчив

Необходим е самостоятелен крепежн елемент SMB-8E (каталожен
№ 178230).



Информационен лист

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение DC	5 ... 250 V
обхват на работното напрежение AC	5 ... 250 V
Превключващ изход	с контакт, биполярен
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Макс. ток на изхода	120 mA
Дължина на кабела	2.5 m
Електрически извод	2-жилен Кабел
Клас на корозионна устойчивост KBK	4
Конструкция	за T-канал
Устойчивост на късо съединение	Не
Измервателен принцип	магнитен Рийд
Защита на полюсите	Не
Индикация за работно състояние	LED жълт
Време за изключване	≤ 0.1 ms
Време на включване	≤ 0.5 ms
Макс. превключвателна способност AC	10 VA
Макс. превключвателна способност DC	10 W
Остатъчен ток	0 mA
Пад на напрежение	4 V
Устойчивост на претоварване	не е наличен
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-20 ... 120 °C
Температура на околната среда	-20 ... 120 °C
Въртящ момент на затягане	0.5 Nm
Тегло на продукта	44.3 g
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,1 mm
Изходящ извод	напречно
Тип на закрепване	с принадлежности полага се отгоре в жлеб
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на корпуса	TPE-U(PU)
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-O