


# Свързващ кабел NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

Специф. Номер: 539508

FESTO

за датчици за положение на цилиндри, трансмитери на позиция,  
датчици за налягане, датчици за дебит, оптични и индуктивни датчици.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
обхват на работното напрежение AC	30 V
обхват на работното напрежение DC	30 V
Допустим товарен ток	1.7 A
Степен на замърсяване	3
Клас на защита	IP65 IP67
Макс. момент на затягане, доза	0.3 Nm
Мин. радиус на огъване на кабела	30 mm
Крайща на проводника	Накрайник за проводник
Електрически извод	Прав щекер / кабел M5x0,5 / отворен край 4-полюсен / 3-жилен
Структура на кабела	3x0,14
Диаметър на кабела	2.9 mm
Дължина на кабела	5 m
Тип на кабела	LiFY11Y
Номинално сечение на прводника	0.14 mm <sup>2</sup>
Тип на закрепване	с гайки с холендрова гайка
цвет проводници	син кафяв черен
Цвет на корпуса	черен
Цвет на кабелната обвивка	сив
Информация за материала холендровата гайка	Месинг никелиран
Информация за материала на корпуса	TRF-U(PU)
Информация за материала на кабелната обвивка	TRF-U(PU)
Информация за материала на щекерните контакти	Месинг позлатен