


Съединител MSSD-F-M16

Специф. Номер: 539710

FESTO

за магнетвентили и бобини, схема на разположение на отворите
индустриален стандарт.



Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Честота на свързване	50
Cable outlet	Ъглов
Note on cable outlet	180° rotatable
Тегло на продукта	35 g
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Plug pattern type B to industry standard, 11 mm
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	на електромагнитен разпределител с централен винт M3
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Винтова клемма
обхват на работното напрежение DC	0 ... 250 V
обхват на работното напрежение AC	0 ... 250 V
Натоварване на тока при 40°C	6 A
Устойчивост на пикови напрежения	2 kV
Заземяване	наличен
Съединител за кабела	M16x1,5
Диаметър на кабела	6 ... 8 mm
Номинално сечение на прводника	$\leq 0.75 \text{ mm}^2$
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material housing	PA-усилен
Цвят на корпуса	черен
Material seals	HNBR