

# Ъглова свързваща плоча VABF-S4-1-A2G2-N14

Специф. Номер: 539722

FESTO

за вентилен остров VTSA и VTSA-F, работните портове 2 и 4 са на 90°.



## Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	26 mm
Според стандарта	ISO 15407-2
Монтажна позиция	по избор
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	217 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Material housing	Алуминиева отливка