



Регулатор на налягане-батерия LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI

Специф. Номер: 540043
Продукт излизащ от производство

FESTO

комбинация от 2, 3, 4 и 5 директно управляеми регулатори на налягане на Р-лайн, без манометър.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Серия	DB
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	върху Р-шина Бугален регулатор с директно управление
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
обхват на регулиране на налягането MPa	0.05 ... 0.7 MPa
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
обхват на налягането psi	7 ... 100 psi
Макс. хистерезис на налягането	0.5 bar
Стандартен номинален дебит	≥ 1,000 l/min
Работна среда	Състен въздух според ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	1,250 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	G1/4
Material of plug screw	Стомана поцинкован
Material spacer pin	Алуминиева сплав
Material manifold	Алуминиева сплав
Material sealing ring	PVC
Material seals	NBR
Material housing	PA-усилен