



# Регулираща плоча VABF-S4-2-R5C2-C-10

Специф. Номер: 540169

FESTO



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| монтажна ширина                              | 18 mm  |
| Според стандарта                             | ISO 15407-2  |
| Монтажна позиция                             | по избор   |
| Регулираща функция                           | Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване  |
| избор на манометър                           | възможен   |
| Operating pressure MPa                       | 1 MPa  |
| Работно налягане                             | 10 bar   |
| обхват на регулиране на налягането MPa       | 0.05 ... 0.85 MPa  |
| Обхват на регулиране на налягането           | 0.5 ... 8.5 bar  |
| обхват на налягането psi                     | 7.25 ... 123.25 psi  |
| Входно налягане 1                            | 0.5 ... 10 bar   |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие)   | по EU-нормала за ниски напрежения  |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment  |
| Работна среда                                | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Забележка за работната и пилотната среди     | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK           | 0 - няма корозия под напрежение  |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Клас на защита                               | IP65<br>NEMA 4   |
| Управляващ флуид                             | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Температура на околната среда                | -5 ... 50 °C   |
| Тегло на продукта                            | 611 g  |
| вид на закрепване височина на свързване      | като свързваща плоча<br>като единична присъединителна плоча                                  |
| Извод за манометър                           | със задържаща скоба  |
| Material control panel                       | PA   |
| Material regulator housing                   | Алуминиева отливка   |