


Bus интерфейс SPC200-COM-DN2

Специф. Номер: 540305

FESTO

позволява управлението през Fieldbus DeviceNet с варианти на протоколите DeviceNet IO или DeviceNet Profil.



Информационен лист

Белег	Стойност
Брой на изходите при селекция на групите	2 byte
Брой на изходите при Старт / Стоп	2 ... 8 byte
Брой на входовете при селекция на групите	4 byte
брой на входовете при Старт / Стоп	2 ... 8 byte
поддържани режими на работа	Start/Stop Избор на комплект
Характеристики на функциите	Четене и писане на входове/изходите Четене и писане на всички програмни регистри Четене на зададените позиции Цифрово задаване на зададената стойност
настройка на уреда	DeviceNet включване
Конфигурационна поддръжка	EDS файл
Специфична за уреда диагностика	посредством статус byte посредством WinPISA
Захранване с напрежение Fieldbus DC	11 ... 30 V
Типична консумация на ток, за платка	50 mA
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	80 g
Fieldbus интерфейс, обхват на адресите	0 ... 63 °C
Fieldbus интерфейс	варианти на протокола: Device Net IO и Device Net Profil гальванично разделени Layer 1 по ISO/DIS 11898 Стандартна висока скорост до 1 Mbit Layer 2 по CAN спецификация V2.0 Device Net Release 2.0 125, 250, 500 kBaud
Електрически извод, fieldbus интерфейс	Шина 5-пинов Open style:
Продуктово-специфичен LED-дисплей	Индикация на статуса на модела и мрежата
Монтажно пространство	от 3 нагоре
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали