



Въртящо задвижване DRQD-20-180-YSRJ-A-AR-FW

Специф. Номер: 540459

FESTO

за разпознаване на позицията, с регулируеми амортизатори и предавка със зъбни колела поемаща хлабините. Захранване със сгъстен въздух от дясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	20
Обхват за настройка, ъгъл на завъртане	-20 ... 6 deg
Ъгъл на завъртане	0 ... 180 deg
Демпфериране	Демпфер, твърда характеристика, регулируем
Монтажна позиция	по избор
Конструктивен строеж	Зъбна рейка/зъбно колело
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	2 ... 10 bar
Макс. честота на завъртане 6 bar	1.8 Hz
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	филтриран сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Въртящ момент при 6 bar	3.1 Nm
Тип на закрепване	с проходен отвор с вътрешна резба по избор:
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на задвижващия вал	Термично обработена стомана
Информация за материала на капака	Алуминий
Информация за материала на уплътненията	NBR TFE-U(PU)
Информация за материала на корпуса	Алуминий