

Задвижване със сферичен кран VZPR-BPDH-22-R114R

Специф. Номер: 540876

FESTO

състоящ се от пневматично въртящо задвижване DAPS, комбиниран с 2/2 сферичен кран VAPB в изпълнение от легирана стомана.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Двупътен сферичен кран Въртящо задвижване
Тип на задействане	електрически пневматичен
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	CNOMO с вътрешна резба
Свързване на арматура	Rp1 1/4
Индикатор за превключена позиция	Посока на завъртане = Посока на протичане
Номинален диаметър DN	32
работно налягане на задвижка на сферичен кран	1 ... 8.4 bar
Номинално налягане на арматурата	63
Температура на средата	-20 ... 150 °C
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Разрешение за хранителната промишленост	Не
Тегло на продукта	4,200 g
Клас на корозионна устойчивост KBK	3