



Пневмоподготвящи групи, комбинации MSB4N-1/4:H3N3M1-WP

Специф. Номер: 541433

FESTO

Състои се от филтър, регулатор на налягане, омаслител, плоча за монтаж на стена. Максимално изходно налягане 12 bar, 5 µm филтър, с манометър, пластмасова чаша с предпазен кожух, ръчен кондензоотделител, посока на протичане отляво надясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава с интегрирана заключалка
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Филтър-регулатор с манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	1.5 ... 14 bar
Обхват на регулиране на налягането	1 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	700 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,000 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	1/4 NPT
Пневматичен извод 2	1/4 NPT
Material housing	Алуминиева отливка
Material bowl	PC