



# T-съединител NEDU-M12D5-M12T4

Специф. Номер: 541596

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Честота на свързване	500
обхват на работното напрежение AC	250 V
обхват на работното напрежение DC	250 V
Номинално работно напрежение, AC	250 V
Номинално работно напрежение DC	60 V
Допустим товарен ток	4 A
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на складиране	-25 ... 85 °C
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
Макс. въртящ момент на затягане	0.5 Nm
Тегло на продукта	25.5 g
Електрически извод	по EN 60947-5-2 Щекер / доза M12x1 / M12x1 4-пинов / 4-пинов А-кодиран / А-кодиран
Тип на закрепване	за завиване
Цвят на корпуса	черен
Информация за материала холендровата гайка	Месинг хромиран никелиран
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на корпуса	TPЕ-U(PU)-подсилен
Информация за материала на щекерните контакти	Месинг позлатен