

# Устойчив шлаух PAN-R-10X1,9-SI

Специф. Номер: 541677

FESTO

външно калиброван, за високи налягания до 20 bar, термоустойчив,  
устойчив на високи механични натоварвания.



## Информационе н лист

| Белег  | Стойност                                     |
|--|--|
| Външен диаметър                                | 10 mm  |
| радиус на огъване според дебита                | 44 mm  |
| Вътрешен диаметър                              | 6.2 mm                                       |
| Мин. радиус на огъване                         | 25 mm  |
| Tubing characteristics                         | Suitable for energy chains                   |
| Temperature-dependent operating pressure       | -0.095 ... 3.5 MPa                           |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 35 bar                             |
| Temperature-dependent operating pressure       | -13.775 ... 507.5 psi                        |
| Разрешение                                     | TÜV  |
| Отдел издаващ сертификати                      | B 013277 0506 00                             |
| Работна среда                                  | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| PWIS conformity                                | VDMA24364-B2-L                               |
| Температура на околната среда                  | -30 ... 80 °C                                |
| Тегло на продукта според дължината             | 0.0498 kg/m                                  |
| Пневматичен извод                              | For push-in connector outside diameter 10 mm |
| Цвят   | сребърен                                     |
| Твърдост по Шор                                | D 62 +/- 3                                   |
| Материал-забележка                             | RoHS konform                                 |
| Material tubing                                | TPE-A  |