


Модул за междинна позиция DADM-DGC-32-A

Специф. Номер: 541701

FESTO

за линейно задвижване DGC и DGCI.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
Работно налягане	2.5 ... 8 bar
Operating pressure	36.25 ... 116 psi
Макс. скорост на удара	3 m/s
max. време на завъртане	100 ms
Повтаряемост	0.02 mm
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	530 g
Тип на закрепване	затегнат върху цилиндър DGC
Пневматичен извод	QS-4
Материал-забележка	RoHS konform
Material stop screw	Стомана поцинкован
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран
Material lever	високолегирана стомана, неръждаема
Material clip	високолегирана стомана, неръждаема
Material nut	Стомана поцинкован
Фина настройка	2 mm
Принцип на действие	двойнодействие