

Манометър MA-27-25-R1/8

Специф. Номер: 541734

FESTO

с показващ модул в bar и psi.



Информационен лист

Белег	Стойност
Обхват на показание [bar]	0 ... 25 bar
Display range	0 ... 362.5 psi
Номинален размер на манометъра	27
Конструкция	Тръбна пружина-манометър
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Работна среда	инертен газ Неутрални течности
Operating pressure MPa	0 ... 2.5 MPa
Работно налягане	0 ... 25 bar
Operating pressure	0 ... 362.5 psi
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на точност на измерването	4
Клас на защита	IP43
Температура на средата	0 ... 60 °C
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Позиция на извода	Задна страна, централно
Пневматичен извод	R1/8
Материали, контактуващи със средата	PA-усилен
Material of threaded plug	PA-усилен
Material housing	PA
Material screen	PS
Цвят на корпуса	черен
Тегло на продукта	8 g
Забележка за работната и пилотната среди	Без ацетилен без кислород
Скала	Двойна скала bar (външно) psi (вътрешно)