


Табло за управление FED-40

Специф. Номер: 541998
Продукт излизащ от производство

FESTO

Дисплей и контролен модул с LCD-дисплей за свързване към PLC-системи, 4 функционални бутона.

Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна дълбочина	53 mm
Височина	109 mm
Дължина	149 mm
тах. дебелина на челния панел	5 mm
потребителска памет	512 kByte
брой на потребителските LEDs	5
брой функционални бутона	4
брой системни бутона	7
аларми	1,024
Брой LED системи	4
Дисплей	монохромен LCD със задно осветяване
Размер на индикацията	4 x 20 знака
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
разделителна способност на дисплея	120x32 Pixel
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	0,25 A
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % некондензиращ
Клас на защита	IP65 лице, IP20 гръб
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Разрешение	с UL us - Listed (OL) RCM Mark
Тегло на продукта	1,000 g
PC- интерфейс	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
интерфейс за програмиране	9,6 kBd
PLC - интерфейс	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Материал-забележка	RoHS konform
Програмен софтуер	FED Designer 6.06 или по-висока версия
Explosion protection certification outside the EU	NEC 500 Class I, Div. 2