


Прецизен дросел GRPO-70-1/8-AL

Специф. Номер: 542024

FESTO

служи за прецизно регулиране на дебита



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | Дроселираща функция |
| Пневматичен извод 1 | G1/8 |
| Пневматичен извод 2 | G1/8 |
| Тип на задействане | ръчно |
| Регулиращ елемент | Въртящ бутон със скала |
| Тип на закрепване | на присъединителна плоча |
| Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране | 40.7 l/min |
| Работно налягане | 0 ... 8 bar |
| Температура на околната среда | -10 ... 50 °C |
| Material housing | PA-усилен |
| Монтажна позиция | по избор |
| работно налягане от 2 до 1 | 0 ... 0.5 bar |
| Standard nominal flow rate in flow control direction from 0.1- \rightarrow 0 MPa (1- \rightarrow 0 bar, 14.5- \rightarrow 0 psi) | 19 l/min |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6- \rightarrow 0 MPa (6- \rightarrow 0 bar, 87- \rightarrow 0 psi) | 60 l/min |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [5:4:3] инертен газ |
| Забележка за работната и пилотната среди | Не е възможна работа при наличие на смазка |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на средата | -10 ... 50 °C |
| Тегло на продукта | 110 g |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material of connecting plate | Алуминиева сплав |
| Material seals | NBR PVC |
| Material screws | Стомана |