


ASI-модул ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z

Специф. Номер: 542125

FESTO

позволява свързването на 4 сензора и 3 изпълнителни механизма с щекер M12.



Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за Ex-защита (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
Разрешение	c UL us - Listed (OL)
ATEX-Категория газ	II 3G
ATEX-Категория прах	II 3D
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Ex-взриво защита газ	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex-взриво защита прах	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
Ex-температура на околната среда	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C