


Свързващ кабел NEBV-Z2W2P-0.5-M12G5

Специф. Номер: 542132

FESTO

предварително конфекциониран, за CPE10/14-M1BH вентили.



Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61076-2-101
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	LED
Индикация за работно състояние	LED жълт
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустим товарен ток	1 A
СЕ-знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Мах. Въртящ момент на затягане	0,6 Nm при M12x1 0,25 Nm при M2
Мин. радиус на огъване на кабела	42 mm
Тегло на продукта	19 g
Electrical connection 1	Angled socket, square design, 2-pin, MSZC
Electrical connection 2	Straight plug, M12x1, 5-pin, A-coded
Структура на кабела	2 x 0,25 mm ²
Диаметър на кабела	3.4 mm
Дължина на кабела	0.5 m
Номинално сечение на проводника	0.25 mm ²
Заземяване	не е наличен
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M2 с щекер с резба
Цвят на корпуса	черен
Цвят на кабелната обвивка	сив
Информация за материала на уплътненията	TPE-U(PU)
Информация за материала на корпуса	TPE-U(PU)
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Информация за материала на винтовете	Стомана Цинкова отливка
Информация за материала на щекерните контакти	Доза поцинкована Мед-сплав щекер позлатен