


Захранване SVG-1/230VAC-48VDC-10A

Специф. Номер: 542404
Продукт излизащ от производство

FESTO

с номинално изходящо напрежение 48 V DC и номинален изходящ ток 10 A.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	125 mm
Височина	130 mm
Дължина	157 mm
Монтажна позиция	свободна конвекция
Първично захранване	1-фазен
Входящ ток	5,1 - 2,3 A
номинално напрежение DC	48 V
номинален изходен ток	10 A
Обхват на входящо напрежение AC	100 ... 240 V
Буфериране при отпадане на захранването	50 ms
Мрежова честота	45 ... 65 Hz
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
Температура на складиране	-40 ... 85 °C
Относителна влажност на въздуха	95%
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
Разрешение	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Тегло на продукта	2,800 g
Тип на закрепване	с шина
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали