

# Сферичен кран VAPB-1/4-F-63-F0304-CR

Специф. Номер: 542843

FESTO

корозионно и киселинноустойчив.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Двупътен сферичен кран
Тип на задействане	маханичен
Принцип на уплътняване	мек
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	Rp1/4
Матрица на отворите на фланеца	F03 F04
вътрешен диаметър	10 mm
Номинален диаметър DN	8
Номинално налягане на арматурата	63
Момент на задействане	7 Nm
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:~:] Inert gases Water Neutral fluids
Температура на средата	-10 ... 180 °C
дебит Kv	7 m <sup>3</sup> /h
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на кутията	1.4408
Информация за материала на уплътненията	FPM PTFE
информация за материала на съчмата	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на съчмата	1.4401
Информация за материала на вала	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на вала	1.4401
Тегло на продукта	200 g
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU- нормала за уреди за налягане
Клас на корозионна устойчивост KBK	3