


Pick&Place DHSP-HMP25-HMP20

Специф. Номер: 542978

FESTO

състоящ се от модулни манипулиращи оси за прецизни и приложения с дълги ходове. Унифицирани присъединителни повърхнини към гамата Фесто въртащи задвижвания и хващачи. Доставка се като монтажен комплект или комплектно монтиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



Информационен лист

Белег	Стойност
група	Pick&Place 3.0
полезен товар	0 ... 6 kg
задвижване Z-ос	HMP-20
вид на задвижване Z-ос	пневматичен
междинна позиция Z-ос	1-път
ход Z-ос	0 ... 400 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	± 0,01 mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	± 0,01 mm
задвижване Y-ос	HMP-25
вид на задвижване Y-ос	пневматичен
междинна позиция на Y-оста	1-път
ход Y-ос	0 ... 400 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	± 0,02 mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 0,02 mm