


# линеен портал DHSL-DGE25RF-HMPL16

Специф. Номер: 542983

FESTO

състоящ се от електрическа зъбно ремъчна ос с ролкова направляваща и олекотена транспортна ос, високо динамично позициониране и широка гама допълнителни модули. Унифицирани присъединителни повърхнини към гамата Фесто въртащи задвижвания и хващачи. Доставка се като монтажен комплект или комплектно монтиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



## Информационе н лист

Белег	Стойност
група	Линеен портал 1.0
полезен товар	0 ... 2 kg
задвижване Z-ос	HMPL-16
вид на задвижване Z-ос	пневматичен
междинна позиция Z-ос	1-път
ход Z-ос	0 ... 160 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	± 0,02 mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	± 0,02 mm
задвижване Y-ос	DGE-25-ZR-RF
вид на задвижване Y-ос	електрически зъбен ремък с ролково водене
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 2,000 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	± 0,1 mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 0,1 mm