


# линеен портал DHSL-DGE25RF-SLT16

Специф. Номер: 542988

FESTO

състоящ се от електрическа зъбно ремъчна ос с ролкова направляваща и компактна мини-шейна, високо динамично позициониране. Унифицирани присъединителни повърхнини към гамата Фесто въртащи задвижвания и хващачи. Доставка се като монтажен комплект или комплектно монтиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



## Информационен лист

Белег	Стойност
група	Линеен портал 1.0
полезен товар	0 ... 2 kg
задвижване Z-ос	SLT-16
вид на задвижване Z-ос	пневматичен
ход Z-ос	0 ... 150 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	$\pm 0,02$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	$\pm 0,02$ mm
задвижване Y-ос	DGE-25-ZR-RF
вид на задвижване Y-ос	електрически зъбен ремък с ролково водене
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 2,000 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	$\pm 0,1$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	$\pm 0,1$ mm