


линеен портал DHSL-2DGPL25S-HMPL20

Специф. Номер: 542990

FESTO

състоящ се от задвижване без бутален прът с направляваща ос и олекотена манипулираща ос, високо динамичен със Soft Stop, прецизен, модулен. Унифицирани присъединителни повърхнини към гамата Фесто въртащи задвижвания и хващачи. Доставка се като монтажен комплект или комплектно монтиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



Информационен лист

Белег	Стойност
група	Линеен портал 2.0
полезен товар	0 ... 4 kg
задвижване Z-ос	HMPL-20
вид на задвижване Z-ос	пневматичен
междинна позиция Z-ос	1-път
ход Z-ос	0 ... 200 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	$\pm 0,02$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Z-оста	$\pm 0,02$ mm
задвижване Y-ос	2x DGPL-25-SPC11
вид на задвижване Y-ос	сервопневматичен
междинна позиция на Y-оста	2-пъти
ход Y-ос	0 ... 1,600 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	$\pm 0,02$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 1 mm