


2D- портал DHSF-DGE40RF-DGE40RF

Специф. Номер: 543026

FESTO

състоящ се от електрически зъбноремъчни оси с ролкова направляваща и направляваща ос, точно и високо динамично позициониране. Унифицирани присъединителни повърхнини към гамата Фесто въртащи задвижвания и хващачи. Доставка се като монтажен комплект или комплектно монтиран.

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.



Информационен лист

Белег	Стойност
група	2D- портал 4.0-5.0
полезен товар	0 ... 30 kg
задвижване Y-ос	DGE-40-ZR-RF
вид на задвижване Y-ос	електрически зъбен ремък с ролково водене
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 1,200 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	± 0,1 mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 0,1 mm
задвижване X-ос	DGE-40-ZR-RF
вид на задвижване X-ос	електрически зъбен ремък с ролково водене
междинна позиция на X-оста	произволен
ход X-ос	0 ... 3,000 mm
точност на повторение в крайното положение на X-оста	± 0,1 mm
точност на повторение в междинна позиция на X-оста	± 0,1 mm