


# Аксиален модул EAMM-A-D32-40A

Специф. Номер: 543147

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	1.6 Nm
Тегло на продукта	130 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D32A D32B
Интерфейсен код, входен мотор	40A
Материал-забележка	RoHS konform