


# Паралелен кит-модул EAMM-U-E48-52C

Специф. Номер: 543233

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	40
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	3,000 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Масов инерционен момент	71.138 kgmm <sup>2</sup>
задвижващ момент при празен ход	0.3 Nm
Пренесен момент	5.5 Nm
Тегло на продукта	1,800 g
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали