


Електронен модул VMPA2-FB-EMS-D2-4

Специф. Номер: 543332

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диагностика	Condition Monitoring Wire break per valve coil Short circuit of valves Понижено напрежение, вентили
Макс. брой места за вентили	2
Максимален брой бобини	4
Вътрешна консумация на ток при товарно напрежение	3 mA
Вътрешна консумация на ток при работно напрежение	8 mA
Номинален издърпващ ток за бобина	99 mA до 24 ms
Номинален ток при пад на тока	18 mA след 24 ms
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение (във вградено състояние)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	20 g
Material housing	POM
Материал-забележка	RoHS konform