


Табло за управление FED-300

Специф. Номер: 543439

FESTO

Дисплей и операторско устройство с LCD графичен дисплей за свързване към PLC системи.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна дълбочина	56 mm
Височина	109 mm
Дължина	149 mm
тах. дебелина на челния панел	5 mm
аларми	1,024
потребителска памет	1 Mbyte
часовник реално време	Да
списък на събитията	256
памет за рецепти	32 kByte
отклонение на часовника за реално време	130 s / месец
Брой цветове	256
Брой LED системи	4
Дисплей	TFT цвят
Възможност за индикация	Touchscreen
Размер на индикацията	3,5"
Вак-уп батерия	3 V / 270 mA Li
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
разделителна способност на дисплея	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	0,4 A
СЕ-знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % некондензиращ
Клас на защита	IP65 лице, IP20 гръб
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Разрешение	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Тегло на продукта	1,000 g
AUX-интерфейс	Sub-D 9-пинов Щекер
PC-интерфейс	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
интерфейс за програмиране	9,6 - 38,4 kBd
PLC-интерфейс	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
Ethernet-интерфейс	опция, 10 MBd
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Материал-забележка	RoHS konform
Програмен софтуер	FED Designer 6.06 или по-висока версия