


# Табло за управление FED-710

Специф. Номер: 543443

FESTO

Дисплей и операторско устройство с LCD графичен дисплей за свързване към PLC системи.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна дълбочина	71 mm
Височина	187 mm
Дължина	232 mm
тах. дебелина на челния панел	5 mm
потребителска памет	32 Mbyte
часовник реално време	Да
отклонение на часовника за реално време	130 s / месец
Брой цветове	64 k
Дисплей	TFT цвят
Възможност за индикация	Touchscreen
Размер на индикацията	7,5"
Back-up батерия	3 V / 270 mA Li
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
разделителна способност на дисплея	VGA, 640x480 Pixel
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	1,1 A
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % некондензиращ
Клас на защита	IP65 лице, IP20 гръб
Температура на околната среда	0 ... 45 °C
Разрешение	C-Tick с UL us - Listed (OL)
Тегло на продукта	1,600 g
AUX- интерфейс	Sub-D 9-пинов Щекер
сериен интерфейс за принтер	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
PLC - интерфейс	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
USB-интерфейс	Да
Ethernet-интерфейс	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet интерфейс оптически 10 MBd
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Материал-забележка	RoHS konform