

# Табло за управление FED-2010

Специф. Номер: 543445

FESTO

Дисплей и операторско устройство с LCD графичен дисплей за свързване към PLC системи.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна дълбочина	91 mm
Височина	267 mm
Дължина	337 mm
тах. дебелина на челния панел	5 mm
потребителска памет	32 Mbyte
часовник реално време	Да
отклонение на часовника за реално време	130 s / месец
Брой цветове	64 k
Дисплей	TFT цвят
Възможност за индикация	Touchscreen
Размер на индикацията	12,1"
Back-up батерия	3 V / 270 mA Li
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
разделителна способност на дисплея	SVGA, 800x600 Pixel
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	1,3 A
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % некондензиращ
Клас на защита	IP65 лице, IP20 гръб
Температура на околната среда	0 ... 45 °C
Разрешение	C-Tick
Тегло на продукта	2,850 g
AUX- интерфейс	Sub-D 9-пинов Щекер
сериен интерфейс за принтер	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
PLC - интерфейс	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
USB-интерфейс	Да
Ethernet-интерфейс	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet интерфейс оптически 10 MBd
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Материал-забележка	RoHS konform
В съответствие с NEC 500	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D