



Регулираща плоча VABF-S3-1-R5C2-C-6

Специф. Номер: 543541

FESTO

за вентилен остров VDMA-01/02, присъединяване по 15407-1, до 6 bar



Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	26 mm
Според стандарта	ISO 15407-1
Монтажна позиция	по избор
Пневматично вертикално свързване	Pressure regulator for 2 and 4 reversible
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
избор на манометър	възможен
обхват на регулиране на налягането Мра	0.05 ... 0.6 MPa
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 6 bar
обхват на налягането psi	7.25 ... 87 psi
Входно налягане 1	0.5 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	430 g
вид на закрепване височина на свързване	като свързваща плоча като единична присъединителна плоча
Извод за манометър	със задържаща скоба
Материал-забележка	RoHS konform
Material control panel	PA
Material regulator housing	Алуминиева отливка