


Пневмоподготвящи групи, комбинации MSB4N-1/4:C3J4M1D1A1F3-WP

Специф. Номер: 543569

FESTO

Състои се от ръчен включващ вентил, филтър-регулатор, електрически включващ вентил, пневматичен вентил за плавно покачване на налягането, разклонителен модул с датчик за налягане без показание, омаслител, плоча за закрепване на стена. Максимално изходно налягане 12 bar, 5 µm-филтър, с манометър, заключващо приспособление на регулатора, пластмасова чаша с пластмасов предпазен кожух, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от ляво на дясно.



Информационе н ЛИСТ

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава с интегрирана заключалка
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър-регулатор с манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	1.5 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	4 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	550 l/min
Характеристика на бобината	24 V DC: 1,5 W
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	500 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	1/4 NPT
Пневматичен извод 2	1/4 NPT
Пневматичен извод 3	G1/4 1/4 NPT
Material housing	Алуминиева отливка
Material bowl	PC