

# Мембранен изсушител LDM1-D-MAXI-300

Специф. Номер: 543664


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

без присъединителна плоча с резба с FRB-шпилки, за чист и сух съгъстен въздух.

Внимание: За да се осигури продължителна безаварийна работа на уреда, въздуха трябва да бъде предварителни филтриран с фин филтър 0.01 µm (остатъчни частици < 0.1 µm, остатъчно масло < 0.1 mg/m<sup>3</sup>)!

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	Мембранен изсушител
Работно налягане	3 ... 12.5 bar
Стандартен номинален дебит	300 l/min
Работна среда	Клас на чистота на въздуха 1:7:1 по DIN ISO 8573-1
Понижаване на точката на оросяване	20 K
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Температура на средата	2 ... 50 °C
Температура на околната среда	2 ... 50 °C
Тегло на продукта	1,650 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	Алуминиева сплав