

Мембранен изсушител LDM1-1-D-MAXI-600

Специф. Номер: 543674


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

за сух и чист сгъстен въздух.

Внимание: За да се осигури продължителна безаварийна работа на уреда, въздуха трябва да бъде предварителни филтриран с фин филтър 0.01 µm (остаъчни частици < 0.1 µm, остаъчно масло < 0.1 mg/m³)!

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|--|
| Размер | Maxi |
| Серия | D |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Конструкция | Мембранен изсушител |
| Работно налягане | 3 ... 12.5 bar |
| Стандартен номинален дебит | 600 l/min |
| Работна среда | Клас на чистота на въздуха 1:7:1 по DIN ISO 8573-1 |
| Понижаване на точката на оросяване | 20 K |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -20 ... 60 °C |
| Температура на средата | 2 ... 50 °C |
| Температура на околната среда | 2 ... 50 °C |
| Тегло на продукта | 2,450 g |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности по избор: |
| Пневматичен извод 1 | G1 |
| Пневматичен извод 2 | G1 |
| Material housing | Цинкова отливка |
| Material bowl | Алуминиева сплав |