



Стоп-цилиндър DFST-50-30-Y4-A

Специф. Номер: 543729
Продукт излизащ от производство

FESTO

С пружина, настройваем преден демпфер.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2020. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	30 mm
Диаметър на буталото	50 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	вертикално
Принцип на действие	еднодействащ издърпващ
Конструкция	Бутален прът с лост
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Отчитане на позицията на превключващия лост	за индуктивни датчици
Варианти	едностранен бутален прът
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	Направляващ прът
Работно налягане	2 ... 10 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Сила на удара	3,000 N
Тегло на продукта	1,800 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод	G1/8
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Material cover	Алуминиева отливка
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема