

# Присъединителен блок CPE18-PRS-3/8-9

Специф. Номер: 543846

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

за CPE-вентили.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	26 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. брой места за вентили	9
Макс. Брой на зоните на налягане	2
Burst pressure	5 MPa
Пределно налягане	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	2 Nm
Тегло на продукта	1,257 g
Вид монтаж на вентилна плоча	с прохода отвор
Тип на закрепване на разпределител	с вътрешна резба
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 3	G3/8
Пневматичен извод 5	G3/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав