



T-съединител NEDU-M8D3-M8T4

Специф. Номер: 544391

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Монтажна позиция | по избор |
| Честота на свързване | 100 |
| обхват на работното напрежение AC | 32 V |
| обхват на работното напрежение DC | 32 V |
| Номинално работно напрежение, AC | 32 V |
| Номинално работно напрежение DC | 32 V |
| Допустим товарен ток | 2 A |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 |
| Температура на складиране | -25 ... 85 °C |
| Клас на защита | IP65 IP67 |
| Температура на околната среда | -25 ... 85 °C |
| Макс. въртящ момент на затягане | 0.3 Nm |
| Тегло на продукта | 9.5 g |
| Електрически извод | по EN 60947-5-2 Щекер / доза M8x1 / M8x1 4-пинов / 3-пинов |
| Тип на закрепване | за завиване |
| Цвят на корпуса | черен |
| Информация за материала холендровата гайка | Месинг хромиран никелиран |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE |
| Информация за материала на корпуса | РА |
| Информация за материала на щекерните контакти | Месинг позлатен |