


Кабелен щекер NECU-M8G4

Специф. Номер: 544392

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Допустим диаметър на кабела	3.5 ... 5 mm
Според стандарта	EN 61984
Монтажна позиция	по избор
Честота на свързване	500
обхват на работното напрежение AC	0 ... 30 V
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Допустим товарен ток	3 A
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-40 ... 80 °C
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда	-40 ... 80 °C
максимелно допустим момент при затягане	0.3 Nm
Тегло на продукта	9.5 g
Напречно сечение на извода	0.14 ... 0.5 mm ²
Електрически извод	Щекер, прав M8x1 4-пинов
Тип на закрепване	с гайки
Цвят на корпуса	черен
Информация за материала холендровата гайка	Месинг никелиран
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	CuZn-никелиран PBT
Информация за материала на щекерните контакти	Месинг позлатен