


Вентилен остров MPAF-FB-VI

Специф. Номер: 544397
Продукт излизащ от производство

Type to be discontinued. Available until 2015. See Support Portal for alternative products.

FESTO



Информационен ЛИСТ

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Белег	Стойност
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен 2x3/2 затворен моностабиленI 2x3/2 отворен моностабилен 2x3/2 отворен/затворен моностабилен 3/2 затворен моностабиленI 3/2 отворен моностабилен 5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 под налягане 5/3 обезвъздушен 5/3 затворен
Valve size	20 mm 10 mm
Max. standard nominal flow rate	360 l/min bei 10 mm 900 l/min bei 20 mm
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Електрическа връзка	Fieldbus
Макс. брой места за вентили	64
Макс. Брой на зоните на налягане	17
Ел. вх./изх. Система	Да
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Клас на защита	IP65
Тип на задействане	електрически
Тип на вентилен остров	33
Конструкция	Плунжерен Бугало-седло
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен вътрешно
Структура на вентилния остров	Modular, valve sizes can be mixed
Индикатор за превключена позиция	LED
Подходящ за вакуум	Да
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 25 %
ATEX-Категория газ	II 3G
Ex-взриво защита газ	Ex nA IIC T4 X Gc
Ex-температура на околната среда	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост КВК	0
Температура на складиране	-20 ... 40 °C
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Материал-забележка	RoHS konform