


Шейна FKC-50/63

Специф. Номер: 545240

FESTO

за линейно задвижване DGC-G.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	50/63
радиално отклонение +/-	4 mm
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Краткотрайно тах. Допустимо натоварване в посока на силата +/-	5,000 N
Продължително тах. Допустимо натоварване в посока на силата +/-	5,000 N
Тегло на продукта	1,200 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting pin	високолегирана стомана
Material joint	високолегирана стомана
Material thread piece	Стомана
Material plate	Алуминиева отливка
Material lock	Пружинна стомана