


Упор KYC-50

Специф. Номер: 545242

FESTO

за линейно задвижване DGC-G.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Размер | 50 |
| Фина настройка | 15 mm |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 80 °C |
| Тегло на продукта | 2,270 g |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material stop screw | Стомана поцинкован |
| Material stop bracket | Алуминий елоксиран |
| Material housing | Алуминий елоксиран |
| Material cap | ПОМ |
| Material clip | високолегирана стомана, неръждаема |
| Material nut | Стомана поцинкован |