


# Сензор за налягане VMRAF-FB-PS-1

Специф. Номер: 545352  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
монтажна ширина	21 mm
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 25 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на корозионна устойчивост КВК	1 - Ниска корозия под напрежение
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Точност FS	2.5 %FS
Материал-забележка	RoHS konform