


Сензор за налягане VMRAF-FB-PS-3/5

Специф. Номер: 545353
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
монтажна ширина	21 mm
Монтажна позиция	по избор
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 25 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на корозионна устойчивост КВК	1 - Ниска корозия под напрежение
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Точност FS	2.5 %FS
Материал-забележка	RoHS konform