


Сензор за налягане VMRAF-FB-PS-P1

Специф. Номер: 545354
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен ЛИСТ

| Белег | Стойност |
|--|----------------------------------|
| монтажна ширина | 21 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Работно налягане | -0.9 ... 10 bar |
| Номинално работно напрежение DC | 24 V |
| Допустими колебания на напрежението | +/- 25 % |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-EMV-нормала |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Точност FS | 2.5 %FS |
| Материал-забележка | RoHS konform |