

Адаптер NPFA-A-P18-G14-F

Специф. Номер: 545922

FESTO

за магнетвентил VUVB.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на контейнера	10
Работно налягане	0.9 ... 8 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	20 g
Информация за материала на цапфата	Алуминиева сплав
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
информация за материала на тапата	PA подсилен
Information on materials, O-ring	NBR
информация за материала на разделителния елемент	Стомана