


Капак NECV-S1W37

Специф. Номер: 545974

FESTO

за ветилни острови VTSA und VTSA-F, за самостоятелно сглобяване без кабели.



Информационен лист

Белег	Стойност
Област на приложение	Only for multi-pin plug connection valve terminal VTSA/VTSA-F
Тегло на продукта	180 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Ъглов
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Sub-D
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	37
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	37
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	3x M4 винтове
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Crimp contacts
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Натоварване на тока при 40°C	2 A
Устойчивост на пикови напрежения	1 kV
Съединител за кабела	M20x1,5
Диаметър на кабела	5 ... 13 mm
Номинално сечение на прводника	0.08 ... 0.5 mm ²
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material housing	PA