


Вакуум-сукателен клапан ISV-M6

Специф. Номер: 545997

FESTO

За поддръжане на вакуума, ако един или няколко сукателя не успеят да създадат контакт с детайла.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	M6
Ejector pulse suitability	$\leq 0.8 \text{ MPa}$
Съответствие на изхвърлящ импулс	$\leq 8 \text{ bar}$
Монтажна позиция	по избор
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi)	2 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	14 g
Тип на закрепване	за завиване
Пневматичен извод 1	M6
Пневматичен извод 2	M6
Material spring	високолегирана стомана
Material filter	Синтерован бронз
Material housing	Алуминиева сплав
Material float	ПОМ