



# бутон Т-3-М5-ВК

Специф. Номер: 546055  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност   |
|--|--|
| Разпределителна функция                  | 3/2 затворен моностабилен  |
| Тип на задействане                       | ръчно  |
| монтажна ширина                          | 22.5 mm  |
| Стандартен номинален дебит               | 80 l/min   |
| Работно налягане                         | -0.95 ... 8 bar  |
| Конструкция                              | Бугало-седло   |
| Тип на ресет                             | механична пружина  |
| Номинален размер                         | 2 mm   |
| Монтажна позиция                         | по избор   |
| Тип управление                           | директно   |
| Работна среда                            | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост КВК       | 1 - Ниска корозия под напрежение   |
| Температура на средата                   | -10 ... 60 °C  |
| Температура на околната среда            | -10 ... 60 °C  |
| Сила на задействане                      | 14 N   |
| Тегло на продукта                        | 416 g  |
| Тип на закрепване                        | с проходен отвор   |
| Пневматичен извод 1                      | M5   |
| Пневматичен извод 2                      | M5   |
| Информация за материала на уплътненията  | NBR  |
| Информация за материала на корпуса       | Алуминиева сплав елоксиран   |